


# Germicid lámpa

OH - 240/S  
OH - 240



## Felhasználási terület:

- ❑ **Egészségügyi intézményekben**
- ❑ **Gyógyszeriparban**
- ❑ **Élelmiszeriparban**
- ❑ **Mezőgazdaságban**
- ❑ **Építőiparban**

### Műszaki adatok

#### Lámpa konstrukció:

Befoglaló méretek: 200 x 950 x 140 mm  
Feszültség: 230V~ 50Hz  
Védettségi fokozat: I. oszt. érintésvédelem (védőföldelt)

#### Teljesítményfelvétel:

OH-240/S (egycsöves változat) 40 VA  
OH-240 (kétsöves változat)\* 80 VA

Hatásosság: 0,2...0,4 W/m<sup>3</sup>

#### A germicidcsövek adatai:

Típus: TUV 30 W  
Teljesítmény: 30 W/db  
Ultraibolya sugárzás: 11,2 W/db  
Hullámhossz: 253,7 nm  
Sugársűrűség 1m távolságról: 100 μW/ cm<sup>2</sup>/db  
Átmérője: 26 mm

**Figyelmeztetés!** Az ultraibolya sugárzás nemcsak a mikroorganizmusokra, hanem más élő szervezetek sejteire is veszélyes, károsító hatású. A közvetlen sugárzástól óvni kell a bőrt és főleg a szemet! Ezért a készülék elhelyezésénél erre ügyelni kell!

\* Az OH 240 típusú kétsöves germicid lámpára rendelést 50 darabos mennyiség felett fogadunk el.

A Germicid u.v. (baktericid) csíraölő lámpák zárttéri levegő ill. folyadék sterilizálására valamint sterilizált eszközök és anyagok steril állapotban tartására, élelmiszeripari termékek gyártásakor a környezetben lévő baktériumok és mikroorganizmusok elpusztítására alkalmasak és így ezek termékbe jutását megakadályozzák.

Alkalmas:

- ❑ zárttéri levegő csírátlánítására, fertőzésnek kitétt helyiségekben, pl. orvosi rendelőkben, kezelőkben, várókban, műtőkben, fertőző és járványkórházakban,
- ❑ levegő csírátlánítására légszűrőkben, szellőző és klímaberendezéseknél, átjárókban,
- ❑ steril függönyök létesítésére, munkatermek, csomagolók, steril fülkék levegőjének csírátlánítására,
- ❑ sterilizált eszközök és anyagok védelmére nagy forgalmú helyeken: kezelőkben, ambuláns rendelőkben és műtőkben, stb.
- ❑ a hűtőházakban tárolt élelmiszerek védelmére, baktériumok és penészgombák szaporodásának megakadályozására,
- ❑ a sugárzással kezelhető vetőmagok csírátlánítására,
- ❑ épületszerkezeteknél a penészgombák elleni védekezésre, gombaspórák elpusztítására.

A Germicid lámpa csírátlánító hatását a mikroorganizmusok roncsolásával éri el.

A készülékben egy vagy két darab 30 W teljesítményű germicidcső alkalmazható típustól függően.

*Megközelítő adatok a helyiségek légtérének 99%-os csíraszám-csökkentéséhez szükséges 30 ill. 60 Watt teljesítményű germicidlámpák számáraól.*

*(A helyiség magasságát 3-4 méter között feltételezve)*

szélesség (méter)	hosszúság (méter)				
	3-4	4-5	5-7	7-9	9-12
	szükséges lámpák száma 30 ill. (60 Watt)				
3-4	1	1	2	2	3
4-5	1	2 (1)	2 (1)	3 (1)	4 (2)
5-7	2	2 (1)	3 (1)	4 (2)	4 (2)
7-9	2	3 (1)	4 (2)	4 (2)	5 (2)
9-12	3	4 (2)	4 (2)	5 (2)	6 (3)

### OMSZÖV + MEDIC

Orvostechnikai Gyártó, Fejlesztő és Ker. Kft

Cím: 1081 Budapest, Kenyérmező u. 6.

Telefon: 333-9756, 333-9757 Fax: 314-4776

Internet: <http://www.omszov-medic.hu>

E-mail: [info@omszov-medic.hu](mailto:info@omszov-medic.hu)

